

**LOCTITE****Gängtättningsmedel, 50 ml, Tillverkar-ID: 511**

## Beställningsdata

Ordernummer	083321 511
GTIN	5010266002996
Artikelklass	04L

## Beskrivning

### Utförande:

Tättningsmedlen ersätter hampa, tättningsband och pasta och är motståndskraftiga mot gaser, vätskor, luft, vatten, olja, kolväten och många kemiska produkter. En **fullständig ytkontakt** garanterar **100 % täthet**. Återskruvning och lägeskorrigeringar kan göras med vanliga verktyg under monteringen innan medlet härdat. Tättningsmedelrester täpper inte igen filter och ventiler.

### Användningsdata:

Lämpar sig för metalltråd upp till M80 / R3.

### OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan tättningsmedlet appliceras.

## Teknisk beskrivning

Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
för gängstorlek M upp till	M80
för gängstorlek tum	3 tum

tillverkarens beteckning	LOCTITE 511
minimalt lossningsmoment	6 Nm
fullhärdat efter	72 h
lagringstemperatur	8 - 21 °C
Påfyllningsvolym	50 ml
lämpligt för användningsområde	Gängtätning
Dynamisk viskositet	9000 - 22000 mPas
handfast efter	10 min
Kemisk bas	Dimetakrylatester
lämpligt för material	metall
temperaturområde	-55 - 150 °C
Största spaltmått	0,15 mm
Form	pastös
Färg	vit
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Hållfasthetsklass	låg hållfast
Densitet	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Tätningemedel