

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 40/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod hållare	A40T SCLCR/L12
Mittförskjutning $L_3$	27 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Skruv för under-läggs-platta	269013 5
Underläggsplatta	269005 6
Skruvsats för vändskär	269028 20
Minimiförborrningshål diameter $D_{min}$	49 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
totallängd L	300 mm
Spännhöjd $L_2$	38,5 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaft diameter $D_s$	40 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3xD
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

**Tillbehör**

Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Skruvsats förvändskär Typ 20	269028 20
Underläggsplatta Typ 6	269005 6
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500