

Garant**CC.T 09T304, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260058 HB7020
GTIN	4045197699404
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SS
Matning f	0,05 - 2,5 mm/v
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning