

**Garant****Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250627 20/11
GTIN	4045197650627
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Hävarm	259015 10
ISO-kod hållare	A20Q PDUNR/L11
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	16 mm
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	25 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Hävarmsskruv	259018 12
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	19 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

**Tillbehör**

Hävarm Typ 10

259015 10

Hävarmsskruv Typ 12

259018 12