

**DNMG 150608, Sort: CA510****Beställningsdata**

Ordernummer	250697 CA510
GTIN	4960664698462
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

spån-brytare	PQ
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	180 - 590 m/min
Sort	CA510
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning