


Garant**DNMG 110408, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250654 HB7020
GTIN	4045197699251
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
spån-brytare	SS
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110408

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för svarvning