

**Svarv-vändskär VNMG 160404, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251752 PR115S
GTIN	4960664035861
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,2 - 1 mm
Skärhastighet v_c primär användning	25 - 70 m/min
Primäranvändning	S
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	MQ
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,04 - 0,2 mm/v
Sort	PR115S
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning