

Garant**Svarv-vändskär CNMG 120416, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250162 HB7035-2
GTIN	4069515022941
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 320 m/min
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	CNMG 120416
Tolerans	M
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
spån-brytare	SM
Hörnradie	1,6 mm
Skärförhållande	krävande intermittent

Datablad

Sort	HB7035-2
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning