

**Garant****Svarv-vändskär DNMG 150604, för finbearbetning, Wiper****Beställningsdata**

Ordernummer	250659 HB7020-2
GTIN	4069515016827
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärhastighet $v_c$ primär användning	170 - 480 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
ISO-kod vändskär	DNMG 150604
Sort	HB7020-2
spån-brytare	WSS
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4

## Datablad

Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning