

Garant**Svarv-vändskär CNMG 09T308, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250052 HB7010-2
GTIN	4069515022927
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7010-2
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 500 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm

Datablad

spån-brytare

SS

Produktslag

Vändskär för svarvning