

Garant**Svarv-vändskär CC.T 060204, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260052 HB7010-2
GTIN	4069515019200
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	CCMT 060204
Tolerans	M
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
Sort	HB7010-2
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
spån-brytare	SS
Matning f	0,07 - 0,25 mm/v

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning