


Garant**Svarv-vändskär SNMG 120412, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251226 HB7010-2
GTIN	4069515017664
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	8
ISO-kod vändskär	SNMG 120412
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 440 m/min
Sort	HB7010-2
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
spån-brytare	SM

Datablad

Primäranvändning

P

Produktslag

Vändskär för svarvning