

Garant**Svarv-vändskär WNMG 060408, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251954 HB7035-2
GTIN	4069515018463
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 350 m/min
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Antal byten/skär	6
Skärförhållande	krävande intermittent
spån-brytare	SS
Sort	HB7035-2

Produktslag

Vändskär för svarvning