

Garant**Svarv-vändskär CNMG 120412, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250160 HB7010-2
GTIN	4069515015967
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
spån-brytare	SM
Antal byten/skär	4
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 440 m/min
Tolerans	M
Sort	HB7010-2
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Produktslag	Vändskär för svarvning