

Garant**Svarv-vändskär WNMG 060408, för finbearbetning, Wiper****Beställningsdata**

Ordernummer	251955 HB7020-2
GTIN	4069515018487
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	6
spån-brytare	WSS
Skärdjup a_p	0,3 - 2,5 mm
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020-2
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 480 m/min

Produktslag

Vändskär för svarvning