

Garant**Svarv-vändskär CCMT 120404, för medelfin bearbetning, Wiper****Beställningsdata**

Ordernummer	260159 HB7020-2
GTIN	4069515020046
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
spån-brytare	WSM
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärdjup a_p	0,4 - 2,5 mm
Matning f	0,1 - 0,35 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7020-2
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 410 m/min

Datablad

Primäranvändning

P

Produktslag

Vändskär för svarvning