

**Svarv-vändskär KNUX 160410R, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251036 HB7020-2
GTIN	4069515017381
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Antal byten/skär	2
spån-brytare	SM
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
spånbrytare	2,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	130 - 370 m/min
Sort	HB7020-2
ISO-kod vändskär	KNUX 160410R
Produktslag	Vändskär för svarvning