

Garant**Svarv-vändskär CCMT 120408, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260066 HB7010-2
GTIN	4069515019569
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,07 - 0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Sort	HB7010-2

Datablad

Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Produktslag	Vändskär för svarvning