

Garant**Svarv-vändskär DC.T 11T308, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260361 HB7010-2
GTIN	4069515020381
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Tolerans	M
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
spån-brytare	SS
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Matning f	0,07 - 0,25 mm/v
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2

Datablad

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Sort	HB7010-2
Produktslag	Vändskär för svarvning