

Garant**Svarv-vändskär CNMG 09T308, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250052 HB7020-2
GTIN	4069515015547
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Antal byten/skär	4
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Skärförhållande	snitt intermittent
Sort	HB7020-2
spån-brytare	SS
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	160 - 400 m/min

Datablad

Tilldelning huggning/skrubb

Finbearbetning

Produktslag

Vändskär för svarvning