

Garant**Svarv-vändskär CNMG 120408, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250322 HB7010-2
GTIN	4069515016162
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 415 m/min
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
spån-brytare	SG
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning
Hörnradie	0,8 mm

Datablad

Sort	HB7010-2
Produktslag	Vändskär för svarvning