

Garant**Svarv-vändskär KNUX 160410L, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251038 HB7020-2
GTIN	4069515017404
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Sort	HB7020-2
Antal byten/skär	2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
spån-brytare	SM
Skärmaterial	VHM
spånbrytare	2,2 mm
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	130 - 370 m/min
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	KNUX 160410L
Produktslag	Vändskär för svarvning