

Garant**Svarv-vändskär DNMG 150608, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250862 HB7130-2
GTIN	4069515022804
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	M
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Sort	HB7130-2
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 220 m/min

Datablad

spån-brytare

VG

Produktslag

Vändskär för svarvning