

Garant**Svarv-vändskär TC.T 16T304, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260986 HB7010-2
GTIN	4069515021678
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Sort	HB7010-2
Tolerans	M
Primäranvändning	P
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
spån-brytare	SM
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM

Datablad

Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för svarvning