

Garant**Svarv-vändskär VNMG 160404, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251802 HB7010-2
GTIN	4069515018227
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7010-2
spån-brytare	SM
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Antal byten/skär	4
Primäranvändning	P
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
ISO-kod vändskär	VNMG 160404
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 440 m/min

Skärförhållande	kontinuerligt
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning