

Garant**Svarv-vändskär SC.T 09T304, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260762 HB7010-2
GTIN	4069515021012
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	P
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Tolerans	M
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Sort	HB7010-2
Antal byten/skär	4
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Datablad

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning