

Garant**Svarv-vändskär DNMG 150608, för grovbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250862 HB7140-2
GTIN	4069515022880
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	krävande intermittent
Beläggning	AlTiSiN
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
spån-brytare	VG
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7140-2
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 170 m/min
Skärmaterial	VHM

Datablad

Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning