


Garant**Svarv-vändskär SNMG 120404, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251222 HB7035-2
GTIN	4069515017589
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 320 m/min
Sort	HB7035-2
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	krävande intermittent
Antal byten/skär	8
Skärmaterial	VHM
spån-brytare	SM

Datablad

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning