

Garant**Svarv-vändskär TC.T 16T304, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260986 HB7020-2
GTIN	4069515021692
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Sort	HB7020-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 350 m/min
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Antal byten/skär	3
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Tolerans	M
Skärmaterial	VHM

Datablad

Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Produktslag	Vändskär för svarvning