

Garant**Svarv-vändskär VC.T 160404, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	261372 HB7020-2
GTIN	4069515022477
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,07 - 0,25 mm/v
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Tolerans	M
Hörnradie	0,2 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 400 m/min

Datablad

Sort	HB7020-2
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning