

Garant**Svarv-vändskär VC.T 160404, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	261372 HB7035-2
GTIN	4069515022491
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	krävande intermittent
Matning f	0,07 - 0,25 mm/v
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
spån-brytare	SS
Sort	HB7035-2

Datablad

Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning