

Garant**Svarv-vändskär SNMG 120404, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251142 HB7020-2
GTIN	4069515017442
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	160 - 400 m/min
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Antal byten/skär	8
Primäranvändning	P
Sort	HB7020-2
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v

Skärmaterial

VHM

Produktslag

Vändskär för svarvning