


Garant**Svarv-vändskär WNMG 060408, för finbearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251954 HB7010-2
GTIN	4069515018425
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Hörnradie	0,8 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	170 - 500 m/min
Sort	HB7010-2
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
spån-brytare	SS
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v

Produktslag

Vändskär för svarvning