

**Svarv-vändskär TC.T 16T304, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	260986 HB7035-2
GTIN	4069515021715
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 16T304
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Tolerans	M
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Antal byten/skär	3
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 290 m/min
Sort	HB7035-2
Hörnradie	0,4 mm

Datablad

spån-brytare

SM

Produktslag

Vändskär för svarvning