

Garant**Svarv-vändskär VNMG 160408, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	251804 HB7010-2
GTIN	4069515018289
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-2
Tolerans	M
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Antal byten/skär	4
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SM
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning	140 - 440 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Produktslag	Vändskär för svarvning