

Garant**Svarv-vändskär V.T 160404, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	261232 HB7035-2
GTIN	4069515022194
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Tolerans	M
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 290 m/min
spån-brytare	SM
Skärförhållande	krävande intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning

Datablad

Sort	HB7035-2
Primäranvändning	P
Produktslag	Vändskär för svarvning