

Garant**Svarv-vändskär CNMG 160608, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	250168 HB7010-2
GTIN	4069515016049
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-2
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Tolerans	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	CNMG 160608
Skärdjup a_p	0,3 - 4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	140 - 440 m/min
spån-brytare	SM

Datablad

Primäranvändning	P
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för svarvning