

Garant**Svarv-vändskär V.T 160408, för medelfin bearbetning****Beställningsdata**

Ordernummer	261234 HB7010-2
GTIN	4069515022217
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
spån-brytare	SM
Antal byten/skär	2
Sort	HB7010-2
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärmaterial	VHM

Datablad

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning