

**Spännexcenter, Gänga: M12****Beställningsdata**

Ordernummer	370052 M12
GTIN	4059245559718
Artikelklass	37K

Beskrivning**Fördel:**

- **Kompakt design.**
- **Snabb och enkel fastspänning av komponenter.**

Användningsdata:

För sidfatspänning av smala och breda arbetsstycken. Arbetsstycket spänns fast genom att spännexcentern dras åt med en gaffelnyckel.

Material:

Seghärdat stål, brunerad.

Teknisk beskrivning

Spännkraft	9,3 kN
längd L	17 mm
max. åtdragningsmoment	90 Nm
Ø D	34 mm
L ₁	23,2 mm

Datablad

Slaglängd S	6,2 mm
Höjd H ₂	18 mm
Höjd H ₁	12 mm
höjd H	24 mm
Nyckelvidd SW	27 mm
SW ₁	10 mm
Produktslag	Neddragsspännback