

**Garant****CC.T 09T302, Sort: HB7020**

### Beställningsdata

Ordernummer	260056 HB7020
GTIN	4045197699299
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 400 m/min
Primäranvändning	P
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Hörnradi	0,2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning $f$	0,05 - 2,5 mm/v
spån-brytare	SS
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning