

Garant
Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/09mm

Beställningsdata

Ordernummer	260032 16/09
GTIN	4045197652256
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	CC.. 09T3..
Vändskärsstorlek	9 mm
ISO-kod hållare	A16Q SCLCR/L09
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
Mittförskjutning L_3	11 mm
Skruvsats förvändskär	269028 8
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L_2	14 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500