


Garant**DNMG 110404, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	250652 HB7020
GTIN	4045197699244
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	150 - 400 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SS
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7020
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404

Antal byten/skär

4

Produktslag

Vändskär för svarvning