

Garant**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250610 20/15
GTIN	4045197650511
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarm	259015 8
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Underläggsplatta	259031 28
Hävarmsskruv	259018 7
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	DN.. 1506..
ISO-kod hållare	PDJNR/L 2020K15
Fjäder-sats	259044 2
Fjäderstift-sats	259047 2
Vändskärsstorlek	15 mm
Huvudängd L ₁	35 mm
totallängd L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej

Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Fjäderstiftsats 10 delar Typ 2	259047 2
Underläggsplatta Typ 28	259031 28
Fjäder-sats 10 delar Typ 2	259044 2
Hävarmsskruv Typ 7	259018 7
Hävarm Typ 8	259015 8
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 3 mm	674242 3
Momentskruvdragare med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500