

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	16 mm
Passande vändskär	DN.. 1104..
Vändskärsstorlek	11 mm
Hävarm	259015 10
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
ISO-kod hållare	A20Q PDUNR/L11
Hävarmsskruv	259018 12
totallängd L	180 mm
Spännhöjd L_2	19 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarm Typ 10

259015 10

Hävarmsskruv Typ 12

259018 12