

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250626 25/11
GTIN	4045197650597
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Hävarmsskruv	259018 6
Fjäderstift-sats	259047 2
Vändskärsstorlek	11 mm
Fjäder-sats	259044 4
Underläggsplatta	259031 7
Mittförskjutning L ₃	18,5 mm
ISO-kod hållare	A25R PDUNR/L11
Hävarm	259015 7
Passande vändskär	DN.. 1104..
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	32 mm
totallängd L	200 mm
Spännhöjd L ₂	24 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
Skaftdiameter D _s	25 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Hävarm Typ 7	259015 7
Fjäder-sats10 delar Typ 2	259044 2
Hävarmsskruv Typ 6	259018 6
Underläggsplatta Typ 7	259031 7
Fjäderstiftsats10 delar Typ 2	259047 2
Precisionsbits för sexkant, 1/4 tum E 6,3 sexkant 2,5 mm	674242 2,5
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500