

**Garant****Klämhållare rak – utvändig 0°, Vänster, Skaftbredd b: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273801 25
GTIN	4045197499950
Artikelklass	21W

**Beskrivning****Utförande:**

- **Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och verktygshållare.**
- **För att säkerställa en optimal koppling är det största åtdragningsmomentet för monteringskruven inbränt med laser på skaftet.**
- **Mycket god positionsnoggrannhet och högsta möjliga motståndskraft mot axiella och radiella skärkrafter.**

**Passar till :**

Skärhållare nr 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

**leveransinnehåll:**

Inklusive monteringskruvar.

**OBS!:**

Skärhållarna måste beställas separat.

Huvudängd L<sub>1</sub>: 38 mm

totallängd L: 163 mm

L<sub>2</sub>: 27,5 mm

Skrubar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Teknisk beskrivning**

Skrubar	279815 9 (TX25; 6 Nm)
L <sub>2</sub>	27,5 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	38 mm
Skaftbredd b	25 mm

totallängd L	163 mm
Användning	Vänster
Produktslag	Klämhållare

## Tillbehör

Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Kläm-skruv	279910
Kläm-skruv Typ 9	279815 9
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25