

Garant**Invändig skärhållare för sticksvarvning, Vänster, Skaftdiameter DS /
Stickbredd w: 25/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273791 25/6
GTIN	4045197640529
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkas av höghållfast verktygsstål ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Tillsammans med den konvexa fastspänningen av vändskären leder det till maximal stabilitet mot axiella och radiella skärkrafter vilket ger avsevärt högre ytkvalitet och produktivitet.

Teknisk beskrivning

Skruvar	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{\max} invändig bearbetning	9,5 mm
Spårbredd w	6 mm
Mittförskjutning L_3	19 mm
Minimiförborringshåldiameter D_{\min}	32 mm
totallängd L	250 mm
Utkragande längd L_1 indragna hållare	40 mm
Skaftdiameter D_s	25 mm
användningsområde	Radiell invändig spårstickning
Användning	Vänster
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	ja
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Kläm-skruv Typ 8

279815 8

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara
klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX20

674248 TX20