


Garant**Klämhållare rak – utvändig 0°, Höger, Skaftbredd b: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273800 16
GTIN	4045197499905
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

- **Extremt styv koppling och exakt fastklämning genom tandad kontaktyta mellan skärhållare och verktygshållare.**
- **För att säkerställa en optimal koppling är det största åtdragningsmomentet för monteringskruven inbränt med laser på skaftet.**
- **Mycket god positionsnoggrannhet och högsta möjliga motståndskraft mot axiella och radiella skärkrafter.**

Passar till :

Skärhållare nr 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

OBS!:

Skärhållarna måste beställas separat.

Huvudängd L₁: 38 mm

totalängd L: 113 mm

L₂: 18,5 mm

Skruvar: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	38 mm
L ₂	18,5 mm
Skruvar	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Skaftbredd b	16 mm

totallängd L	113 mm
Användning	Höger
Produktslag	Klämhållare

Tillbehör

8 mm klinga med magnet med 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Kläm-skruv	279910
Kläm-skruv Typ 9	279815 9
PrecisionBit för Torx®, fäste E 6,3 Torx®-profil TX25	674248 TX25
Momentmejslar med skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600