

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 85/S5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268736 85/S5
GTIN	4045197562630
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	GPCT S5010.
Vändskärsstorlek	5 mm
Mittförskjutning L_3	6,4 mm
ISO-kod hållare	E08K SGLPR/LS5
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	10,72 mm
Skruvsats för vändskär	269028 6
totallängd L	125 mm
Spännhöjd L_2	7,49 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 6

269028 6

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500