

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 65/  
S5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268722 65/S5
GTIN	4045197545794
Artikelklass	21V

**Teknisk beskrivning**

Halsbredd L <sub>4</sub>	7 mm
Skruvsats förvändskär	269028 6
Vändskärsstorlek	5 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	25 mm
Passande vändskär	GPCT S5010.
ISO-kod hållare	AH0712H SGLPR/LS5
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	9,15 mm
Mittförsjutning L <sub>3</sub>	5,6 mm
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	11,15 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Skrivsats förvändskär Typ 6	269028 6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500